


## Sistemas de bisagras



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras
- ▶▶ Aplicación de ángulo – estándar



### -45° III – bisagra de ángulo con solapamiento total



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrado (con desactivación)
- CLIP top sin mecanismo de cierre (muelle)
- Bisagra enteramente metálica
- Bisagra de ángulo -45° III
- Ángulo de apertura de 110°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Con INSERTA además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta

Webcode

DQDYAM

#### Indicaciones para los laterales

WA	Ángulo	-50°	-45°	-40°
	Nº 26	Nº 27	Nº 28	
	158	158	158	

Visión general – aplicaciones de ángulo 136  
WA Aplicación de ángulo

#### Información de pedido

Cazoleta		INSERTA		Ref.
Bisagra	Muelle	Color		
CLIP top				
BLUMOTION	●	NI		79B3490
●	Con muelle	NI	Niquelado	
○	Sin muelle			

Cazoleta		Tornillos		Ref.
Bisagra	Muelle	Color		
CLIP top				
BLUMOTION	●	NI		79B3450
CLIP top	○	NI		78A5450.T

a Accesorios			
Tapa para bisagras			
Presión   estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	-	NI	70.1553
Serigrafía	Blum	NI	70.1553.BL

Tapa de cazoleta de bisagra		
Bisagra	Color	Ref.
CLIP top	NI	70T3504
BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON para puertas		
Versión	Muelle	Ref.
Versión corta	○	956.1004
Versión larga	○	956A1004
Versión larga	●	956A1006

Tornillo aglomerado		
Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

#### Advertencia

Las bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top no se pueden combinar entre sí en un frente.

#### Indicaciones para los laterales

Visión general – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – bisagras	93	Visión general – TIP-ON para puertas	199
Bases	172	Visión general – ayudas de montaje	595
Accesorios – tapa para bisagras	181	Para más información técnica	686
Accesorios – general	182		

#### Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)


#### Planificación

##### Advertencia

Las dimensiones son válidas con ajuste en fábrica. En caso de divergencias cambia la posición de montaje. Recomendamos un ensayo de montaje. A veces la posición de fijación de la base difiere de la posición de montaje estándar.

<p>Nº 26 -50°</p>	<p>Nº 27 -45°</p>	<p>Nº 28 -40°</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Distancia (mm)</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base</td> <td>0</td> <td>173H7100</td> </tr> <tr> <td>Cuña de ángulo</td> <td>-5°</td> <td>171A5500</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Distancia (mm)	Ref.	Base	0	173H7100	Cuña de ángulo	-5°	171A5500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Distancia (mm)</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base</td> <td>3</td> <td>173H7130</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Distancia (mm)	Ref.	Base	3	173H7130	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Distancia (mm)</th> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base</td> <td>0</td> <td>173H7100</td> </tr> <tr> <td>Cuña de ángulo</td> <td>+5°</td> <td>171A5040</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Distancia (mm)	Ref.	Base	0	173H7100	Cuña de ángulo	+5°	171A5040
Descripción	Distancia (mm)	Ref.																								
Base	0	173H7100																								
Cuña de ángulo	-5°	171A5500																								
Descripción	Distancia (mm)	Ref.																								
Base	3	173H7130																								
Descripción	Distancia (mm)	Ref.																								
Base	0	173H7100																								
Cuña de ángulo	+5°	171A5040																								

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras ◀  
 Aplicación de ángulo – estándar ◀◀



Sistemas de bisagras




-45° III – bisagra de ángulo con solapamiento total

Webcode  
 DQDYAM

Planificación

Ajuste




Máx. ±3.0 mm  
 Ver las bases

±2.0 mm


±2.0 mm

Montaje por atornillado




B CLIP top BLUMOTION  
 T CLIP top

INSERTA



Cotas de la cazoleta



B CLIP top BLUMOTION  
 T CLIP top